

CRÉMONE DF 8 FIXE



SIEGENIA

Pour châssis OF

le bas de la crémone doit être positionné à 35mm du BFO

Modulable à souhait avec les prolongateurs DF "TVNL"

BFO = bord feuillure ouvrant

Caractéristiques

Références

Référence	Gr	HFF	Poignee	RIx	Siegenia
2106196N	100	1001-1200	400	2	TGKD1060
2106197N	100	1001-1200	500	2	TGKD1070
2106198N	120	1201-1400	400	3	TGKD1080
2106199N	120	1201-1400	500	3	TGKD1090
2106201N	140	1401-1600	700	2	TGKD1100
2106202N	180	1801-2000	1000	2	TGKD1110



CRÉMONE DF 8 FIXE

Consulter la fiche produit



CRÉMONE DF 8 FIXE

Consulter la fiche produit