

SIEGENIA

Pour châssis OF et soufflet

HP fixe : le bas de la crémonne doit être positionné à 35mm* du BFO

*Pour la poignée à 180 : 10mm

Modulable à souhait avec les prolongateurs DF "TVNL"

BFO = bord feuillure ouvrant



Caractéristiques

Références

Référence	Gr	HFF HP fixe	HFF HP variable	HP fixe	HP variable	Rlx	Siegenia
2106200N	120	1201-1400	1201-2400	600	600-1200	3	TGWD1040
2106192N	30	280-360	280-360	165	165-180	1	TGWD1010
2106193N	50	361-600	361-600	180	180-300	2	TGWD1050
2106194N	60	601-800	601-800	300	300-400	2	TGWD1020
2106195N	80	801-1000	801-2000	400	400-1000	2	TGWD1030



CRÉMONE DF 8 FIXE/VARIABLE





CRÉMONE DF 8 FIXE/VARIABLE

