

OTLAV

Montage sur l'ouvrant.
Réglage latérale.

En diamètre 14 :

- Paumelle Exacta 495 3D uniquement avec le modèle mâle EXACTA Ø14

En diamètre 16 :

- Paumelle Exacta 495 3D si montage avec le modèle mâle EXACTA
- Paumelle Mixacta 486 3D si montage avec le modèle mâle MIXACTA
- Paumelle Mixacta 482 2D si montage avec le modèle mâle BIXACTA

En diamètre 20 :

- Paumelle Exacta 495 3D uniquement avec le modèle mâle EXACTA Ø20




Caractéristiques

Modele	Femelle
--------	---------

Références

Référence	Diametre	Longueur tige	Finition
1114389N	16	7.8 x 45 mm	Blanc 9016
1114392N	16	7.8 x 45 mm	F9
1110489N	14	7.8 x 38 mm	Zingué
1110491N	16	7.8 x 45 mm	Zingué
1110504N	20	9.5 x 55 mm	Zingué

Diamètre 14



Diamètre 20

